

*Serie de equipos rodantes para examen radiológico en  
múltiples configuraciones  
150mA - 300mA - 500mA / 125Kvp*

**CARACTERÍSTICAS**

Selección por sistema *soft touch* (teclado de membrana) del puesto de trabajo, encendido / apagado, con bucky / sin bucky, selección de tiempos y miliamperaje, indicaciones de preparación, rayos y bloqueo.

Indicación en display de cristal líquido de la tensión de línea de alimentación, kilovoltaje de trabajo y tiempo de exposición.

Disparador a distancia por control remoto «inalámbrico».

Generador de alta tensión en baja frecuencia, bobinado sobre núcleo acorazado de chapa de hierro silicio de grano orientado, monofásico rectificado en onda plena por rectificadores de estado sólido, todo el conjunto cerrado en baño de aceite dieléctrico.

**DATOS TÉCNICOS**

SALIDA	150mA @ 125 Kvp	300mA @ 125 Kvp	500mA @ 125Kvp
VOLTAJE DE SALIDA	40 ~ 125Kvp	40 ~ 125Kvp	40 ~ 125Kvp
	pasos de 10 en 10V para K. Grueso p y pasos de 2 en 2V para K. Fino		
CORRIENTE DEL TUBO	50mA - F.F 100, 150mA - F.G	50, 100mA - F.F 150, 200, 300mA- F.G	50, 100mA - F.F 150, 200, 300, 500mA -F.G
TIEMPO DE EXPOSICIÓN	Timer microprocesado 0,02 a 3,5 seg. en 25 pasos		
REQUERIMIENTOS DE POTENCIA	220 / 380V ~ 15KW	220 / 380V ~ 30KW	220 /380V ~ 40KW



## Ingeray S.R.L.

CAMPILLO 2585 (1427)

BUENOS AIRES - ARGENTINA

TE. (54 11) 45 23-39 99

(54 11) 45 23-57 92

TE./FAX (54 11) 45 23-57 92

www.ingeray.com.ar

e-mail: ventas@ingeray.com.ar

DISTRIBUIDOR